

Bulletin 855R Round Beacons -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)



ATTENTION

ATTENTION

ACHTUNG

ATTENZIONE

ATENÇÃO

ATENCIÓN

Disconnect from power source to prevent electrical shock before installing or servicing. Check power supply voltage and frequency.

Déconnecter l'alimentation avant toute opération d'installation ou de maintenance, afin d'éviter les décharges électriques. Contrôler la tension et la fréquence d'alimentation.

Schalten Sie den Strom während der Installation oder bei Wartungsarbeiten ab um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Prüfen Sie die Spannung und Frequenz der Stromquelle. Scollegare dall'alimentazione prima dell'installazione e della messa in servizio. Controllare la tensione di alimentazione e la frequenza.

Desligar a alimentação antes de realizar qualquer intervenção. Verificar a tensão e frequência da alimentação.


Durante el proceso de instalación o mantenimiento desconectar la tensión de alimentación para evitar descargas eléctricas. Comprobar tensión y frecuencia de alimentación.

FOR USE ON A FLAT RIGID SURFACE OF INDICATED TYPE ENCLOSURE
À UTILISER SUR UNE SURFACE PLANE DE L'ENCEINTE DU TYPE INDiqué
ZUR VERWENDUNG AUF EINER FLACHEN OBERFLÄCHE DES ANGEgebenEN GEHÄUSETYPs
DA UTILIZZARE SU UNA SUPERFICIE PIANA DEL TIPO DI CUSTODIA INDICATO
PARA USO SOBRE LA SUPERFICIE PLANA DE UN ENVOLVENTE DEL TIPO INDICADO
PARA USO EM SUPERFÍCIE PLANA NO TIPO DE PROTEÇÃO INDICADA

* SCREWS NOT SUPPLIED
* VIS NON FOURNIES
* SCHRAUBEN SIND NICHT
* ENTHALTEN VITI NON FORNITE
* PARAFUSOS NÃO INCLUIDOS
* TORNILLOS NO SUMINISTRADOS

855R-BSL

IP66/67
UL Type 4,4X,13




855R-ASFG

Flat gasket to seal on smooth enclosures
Joint d'étanchéité plat utilisable sur boîtiers lisses
Flachdichtung zur Abdichtung auf glatten Gehäusen
Guarnizione piana per l'impermeabilizzazione sugli alloggiamenti lisci
Vedação plana para vedar em compartimentos lisos
Junta plana para el sellado en carcasas lisas

855R-BSN

855R-BST

IP66/67
UL Type 4,4X,13





ATTENTION

ATTENTION

ACHTUNG

ATTENZIONE

ATENÇÃO

ATENCIÓN

Do not use strobe lights around anyone suffering from cerebral disorders (epilepsy).
Strobe lights may cause seizures to occur.



Ne pas utiliser de stroboscopique à proximité de personnes souffrant de problèmes cérébraux (épilepsie), afin d'éviter tout risque de crise.

Verwenden Sie keine Blitzleuchten-Module im Nahbereich von Personen die an Epilepsie leiden.

Non usare luci stroboscopiche nelle vicinanze di persone sofferenti di epilessia.

Não usar luzes strobe perto de pessoas sofrendo de problemas cerebrais (epilepsia).
Estas luzes podem provocar um ataque.

No utilizar luz estroboscópica alrededor de personas con problemas cerebrales (epilepsia).
La luz estroboscópica puede causar ataques epilépticos.



N	1
N	L

steady

lack = switch position
Noir = position de l'interrupteur
Schwarz = Schalterstellung
Nero = posizione dell'interruttore
Preto = posição da chave
Negro = posición del interruptor


855R-*CMF*

La	N	Lb			
L	N			-----	flashing 2.0 Hz
	N	L			6-times 1.0 Hz
L	N	L		-----	steady
L	N				2-times 1.4 Hz
	N	L			7.5 Hz
L	N	L			2-times 1.0 Hz

855R-*ML*
855R-*CML*

N	1	2	3	
N	L			Green
N		L		Yellow
N			L	Red
N	L	L		Blue
N	L		L	Turquoise
N		L	L	Magenta
N	L	L	L	White

855R-*MF*
855R-*HMF*



0.56 Nm
UL: (5 lb-in)





7 mm
(0.28")
Max. 2.5 mm²
(Max. #14 AWG)


N	1	2	3				
N	L			Steady 100%	Rotating (1) 180rpm	Strobe (1) 1.4Hz	Steady 100%
N		L		Flashing 2Hz	Rotating (2) 180rpm	Flashing 2Hz	Steady Dim 50%
N			L	Strobe (6) 1 Hz	Rotating (2) 90rpm	Flashing 4Hz	Steady Dim 25%
N	L	L		Strobe (2) 1 Hz	Rotating (1) 90rpm	Steady 100%	Pulse 1.725s
N	L		L	Flashing 4Hz	Steady 100%	Strobe (2) 1Hz	Strobe (6) 1Hz
N		L	L	Rotating (1) 180rpm	Strobe (1) 1Hz	Rotating (1) 180rpm	Strobe (2) 1Hz
N	L	L	L	Pulse 1.725s	Pulse 3.75s	Pulse 3.75s	Pulse 3.75s

lack = switch position
Noir = position de l'interrupteur
Schwarz = Schalterstellung
Nero = posizione dell'interruttore
Preto = posição da chave
Negro = posición del interruptor

Steady	-----
Flashing	- - - - -
Strobe (1)	
Strobe (2)	
Strobe (6)	
Rotating (1)	
Rotating (2)	
Pulse	




①



②


CLIC




CCW
2 x

855R-BST +

(Ø 25 mm)



No burr
Pas de bavure
Kein Grat
Nessuna Sbavatura
Sem rebarbas
Sin Rebabas




IP54
UL Type 12

IP52
UL Type 1

IP52
UL Type 1

855R-BSN

IP66/67
UL Type 4, X, 13



NPT 1/2"
NOT SUPPLIED
NON FOURNI
NICHT MITGELIEFERT
NON FORNITO
NÃO INCLUIDO
NO PROPORCIONADO

Use appropriate sealing methods
Utiliser les techniques d'étanchéification appropriées
Wenden Sie geeignete Dichtungsmethoden an
Utilizzare un sistema di sigillatura appropriato
Utilize métodos apropriados de selagem
Utilizar métodos adecuados de sellado



At the end of its life, this equipment should be collected separately from any unsorted municipal waste.

Au terme de son cycle de vie, cet équipement doit être collecté séparément des ordures ménagères.

Sammeln Sie das Gerät am Lebensende etrennt vom Hausmüll.

Al termine della sua vita, questo dispositivo deve essere raccolto separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati.

No final de sua vida útil, este equipamento deve ser coletado separadamente de qualquer lixo municipal não triados.

Al final de su vida útil, este equipo deberá ser eliminado separadamente de los residuos domésticos.

Connect with us.    

For Technical Support, visit rok.auto/support.

Rockwell Automation maintains current product environmental compliance information on its website at rok.auto/pec.

Product certificates are located in the Rockwell Automation Literature Library: rok.auto/certifications.

Rockwell Otomasyon Ticaret A.Ş., Kar Plaza İş Merkezi E Blok Kat:6 34752 İçerenköy, İstanbul, Tel: +90 (216) 5698400

EEE Yönetmeliğine Uygundur

rockwellautomation.com

expanding human possibility™

AMERICAS: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444

EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2663 0600, Fax: (32) 2663 0640

ASIA PACIFIC: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2501846



Publication 855R-IN004A-EN-P - November 2021

Copyright © 2021 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Printed in USA.

DIR 10006461385 (Version 00)