



- 110 dB(A) @ 1m ± 3dB
- 3 Tones
- 855H-SG**GPE: UL Type 4/4X/13/3R IP66
- -25°C → +55°C (-13°F → +131°F)

Catalog Number	Input Voltage	Input Current	Input Voltage Operating Range
855H-SG30GPE	12/24V DC	52mA @ 12V DC 105mA @ 24V DC	10-30V DC
855H-SG45GPE	120/240V AC/DC	42mA @ 48V DC 68mA @ 48V AC 50/60Hz 16mA @ 120V DC 8mA @ 230V DC 36mA @ 120V AC 50/60Hz 18mA @ 230V AC 50/60Hz	40-260V AC/DC

WARNING

AVERTISSEMENT

WARNUNG

AVVERTENZA

ATENÇÃO

ADVERTENCIA

Disconnect from power source to prevent electrical shock before installing or servicing. Check power supply voltage and frequency.

Déconnecter l'alimentation avant toute opération d'installation ou de maintenance, afin d'éviter les décharges électriques. Contrôler la tension et la fréquence d'alimentation.

Schalten Sie den Strom während der Installation oder bei Wartungsarbeiten ab um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Prüfen Sie die Spannung und Frequenz der Stromquelle.

Scollegare dall'alimentazione prima dell'installazione e della messa in servizio. Controllare la tensione di alimentazione e la frequenza.

Desligar a alimentação antes de realizar qualquer intervenção. Verificar a tensão e frequência da alimentação.

Durante el proceso de instalación o mantenimiento desconectar la tensión de alimentación para evitar descargas eléctricas. Comprobar tensión y frecuencia de alimentación.

Electrical Connection
Raccordement Electrique
Elektrischer Anschluß
Collegamento Elettrico
Ligações Eléctricas
Conexiones Eléctricas

Wiring practices must meet applicable electrical codes.


Les procédures de câblage doivent répondre aux codes électriques en vigueur.

Bei der Verdrahtung sind die geltenden elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften zu befolgen.

Le procedure adottate per i cavi devono rispettare le codifiche elettriche applicabili.

A instalação da fiação deve atender aos códigos elétricos aplicáveis.

Las prácticas de instalación eléctrica deben seguir los códigos eléctricos.



TONE 1 BUZZER


TONE 2 1200/500Hz SWEEPING @ 1Hz

TONE 3 800/1000Hz @ 7Hz

VOLUME CONTROL
 REGLAGE DU VOLUME
 LAUTSTÄRKEREGELUNG
 CONTROLLO VOLUME
 CONTROLE DE VOLUME
 CONTROL DEL VOLUMEN



4 lb-in. (0.5 N·m)

10-30V DC 10dB (-)
 40-260V AC/DC 6dB (-)



TONE SELECTION
 SELECTION DE SON
 TONAUSWAHL
 SELEZIONE DELLA TONALITÀ
 SELEÇÃO DE TOM
 SELECCIÓN DE TONOS

Stage 1	FREQUENCY DESCRIPTION	Stage 2
Tone 1	BUZZER	Tone 2
Tone 2	1200/500Hz SWEEPING @ 1Hz	Tone 1
Tone 3	800/1000Hz @ 7Hz	Tone 2




5 mm (0.20 in)


20 - 14AWG (0.5-2.5mm²)

Installation
Installation
Installation
Installazione
Instalação
Instalación

Seal Washers
Rondelles d'étanchéité
Dichtungsscheiben
Rondelle di tenuta
Arruelas de selo
Arandelas de cierre



Mounting screws not provided
Vis de montage non-fournis.
Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Viti di montaggio non incluse.
Parafusos para montagem não são fornecidos.
No se incluyen los tornillos de montaje.



113dB (A) Max.

Hearing protection required.
Il faut porter des protections auditives.
Gehörschutz wird benötigt.
Indossare cuffie protettive in prossimità del segnalatore acustico.
É necessário usar proteção para os ouvidos.
Es necesaria la protección auditiva.