

LEVEL I/O CAT. NO.

MODULE LABEL

UPPER	1762-L40BWA (IN) 1762-L40BXB (IN) SOURCE	+V 0	+V 1	IN 0	IN 1	IN 2	IN 3	IN 4	IN 5	IN 6	IN 7	IN 8	IN 9	IN 10	IN 11	IN 12	IN 13	IN 14	IN 15	+V 2	+V 0	+V 1	IN 16	IN 17	IN 18	IN 19	IN 20	IN 21	IN 22	IN 23	+V 2										
LOWER		COM							COM							COM							COM																		
UPPER	11771-IAN, IBN	COM 0	COM 0	IN 00	IN 01	IN 02	IN 03	IN 04	IN 05	IN 06	IN 07	IN 10	IN 11	IN 12	IN 13	IN 14	IN 15	IN 16	IN 17	COM 1	COM 1	COM 2	COM 2	IN 00	IN 01	IN 02	IN 03	IN 04	IN 05	IN 06	IN 07	IN 10	IN 11	IN 12	IN 13	IN 14	IN 15	IN 16	IN 17	COM 3	COM 3
LOWER		+V 0							+V 1							+V 2							+V 3																		
UPPER	1771-IVN	+V 0	+V 0	IN 00	IN 01	IN 02	IN 03	IN 04	IN 05	IN 06	IN 07	IN 10	IN 11	IN 12	IN 13	IN 14	IN 15	IN 16	IN 17	+V 1	+V 1	+V 2	+V 2	IN 00	IN 01	IN 02	IN 03	IN 04	IN 05	IN 06	IN 07	IN 10	IN 11	IN 12	IN 13	IN 14	IN 15	IN 16	IN 17	+V 3	+V 3
LOWER		COM 1							COM 1							COM 2							COM 3																		
UPPER	1771-OAN	+V 0	+V 1	OUT 00	OUT 01	OUT 02	OUT 03	OUT 04	OUT 05	OUT 06	OUT 07	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	OUT 16	OUT 17	+V 2	+V 3	OUT 00	OUT 01	OUT 02	OUT 03	OUT 04	OUT 05	OUT 06	OUT 07	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	OUT 16	OUT 17				
LOWER		COM 0							COM 1							COM 2							COM 3																		
UPPER	1771-OBN	+V 0	+V 1	OUT 00	OUT 01	OUT 02	OUT 03	OUT 04	OUT 05	OUT 06	OUT 07	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	OUT 16	OUT 17	COM 0	COM 1	+V 2	+V 3	OUT 00	OUT 01	OUT 02	OUT 03	OUT 04	OUT 05	OUT 06	OUT 07	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	OUT 16	OUT 17	COM 2	COM 3
LOWER		COM 0							COM 1							COM 2							COM 3																		
UPPER	1771-OVN	+V 0	+V 1	OUT 00	OUT 01	OUT 02	OUT 03	OUT 04	OUT 05	OUT 06	OUT 07	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	OUT 16	OUT 17	COM 0	COM 1	+V 2	+V 3	OUT 00	OUT 01	OUT 02	OUT 03	OUT 04	OUT 05	OUT 06	OUT 07	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	OUT 16	OUT 17	COM 2	COM 3
LOWER		+V 0							+V 1							+V 2							+V 3																		
UPPER	1771-OW16	OUT 00NO	COM 00	OUT 01NO	COM 01	OUT 02NO	COM 02	OUT 03NO	COM 03	OUT 04NO	COM 04	OUT 05NO	COM 05	OUT 06NO	COM 06	OUT 07NO	COM 07	OUT 08NO	COM 08	OUT 09NO	COM 09	OUT 10NO	COM 10	OUT 11NO	COM 11	OUT 12NO	COM 12	OUT 13NO	COM 13	OUT 14NO	COM 14	OUT 15NO	COM 15	OUT 16NO	COM 16	OUT 17NO	COM 17				
LOWER		+V							COM							+V							COM																		
LOWER		+V							+V							+V							+V																		
LOWER		COM							COM							COM							COM																		
LOWER		+V							COM							COM							COM																		
UPPER	1771-OWN, OWNA	COM 0	COM 1	OUT 00	OUT 01	OUT 02	OUT 03	OUT 04	OUT 05	OUT 06	OUT 07	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	OUT 16	OUT 17	+V 0	+V 1	COM 2	COM 3	OUT 00	OUT 01	OUT 02	OUT 03	OUT 04	OUT 05	OUT 06	OUT 07	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	OUT 16	OUT 17		
LOWER		+V 0							+V 1							+V 2							+V 3																		
LOWER		COM 0							COM 1							COM 2							COM 3																		
UPPER	1756-OV32E	+V 0	+V 0	OUT 00	OUT 01	OUT 02	OUT 03	OUT 04	OUT 05	OUT 06	OUT 07	OUT 08	OUT 09	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	COM 0	COM 0	+V 1	+V 1	OUT 16	OUT 17	OUT 18	OUT 19	OUT 20	OUT 21	OUT 22	OUT 23	OUT 24	OUT 25	OUT 26	OUT 27	OUT 28	OUT 29	OUT 30	OUT 31	COM 1	COM 1
LOWER		+V 0							+V 0							+V 1							+V 1																		
UPPER	1794-OB32P	+V1	+V1	OUT 0	OUT 1	OUT 2	OUT 3	OUT 4	OUT 5	OUT 6	OUT 7	OUT 8	OUT 9	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	COM 1	COM 1	+V2	+V2	OUT 16	OUT 17	OUT 18	OUT 19	OUT 20	OUT 21	OUT 22	OUT 23	OUT 24	OUT 25	OUT 26	OUT 27	OUT 28	OUT 29	OUT 30	OUT 31	COM 2	COM 2
LOWER		COM 1							COM 1							COM 2							COM 2																		
NUMERIC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80